



Kierretapin jatkokappale Sisäpuolinen jhdytys, Tyyppi: 8



Tilaustiedot

Tilausnumero	338435 8
GTIN	4067263110392
Tuoteluokka	32H

Kuvaus

Malli:

- Pitkä tai erikoispitkä versio.
- Jatkokappaleen etupää on muotoiltu kiristysholkiksi. Pyällettyä kiristysruuvia käsivoimin kiristämällä holkki kiristyy kierretapin ympärille.
- Väätömomentti välittyy nelikulman kautta.
- Jatkokappaleen takapää on DIN-normin mukainen, joten se voidaan kiinnittää kierreporan pikakytkimiin tai kierreporan ER-kiristysholkkeihin nelikulmalla.

Sisäinen jäähdytysaineen syöttö.

Käyttö:

Kierteitykseen vaikeapääsyyisissä paikoissa, esim. syvennyksissä, olakkeissa, kiinnitysjärjestelmien häiritsevissä reunoissa, erittäin syvällä olevissa sisäkierteissä tai suoraan valuseinämissä.

Huomautus:

Vaihtoehtoinen kuusikulmainen kiristysholkki kierretapin kiinnitykseen saatavilla pyynnöstä.

Tekninen kuvaus

Jatkokappaleen $\varnothing D_3$	10 mm
Jatkokappale L_3	130 mm
nelikulmalle K_1	8 mm
kierteen nimellis- \varnothing :lle d_1 DIN 371	M10
Jatkokappale L_2	60 mm
kiinnityspituudelle l_1	33 mm
Jatkokappale K_2	8 mm
Jatkokappaleen $\varnothing D_4$	15 mm

kierrevarren Ø:lle d ₂	10 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Jatkokappale,