

**TNMG 160408, Laji: CA6525****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251474 CA6525
GTIN	4960664513192
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

TNMG 160408 CA6525 Laji: CA6525
lastunmurtaja: MQ
Lastuamissyvyys a_p : 0,3 - 2 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,25 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 60 - 220 m/min

Tekninen kuvaus

Koneistusehto	kevyesti hakkaava
lastunmurtaja	MQ
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 220 m/min
Syöttö f	0,05 - 0,25 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a_p	0,3 - 2 mm
Nirkon säde	0,8 mm
Pääkäyttöalue	M
Laji	CA6525

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	TNMG 160408
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Tuotetyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä