



Kierretapin jatkokappale Sisäpuolinen jhdytys, Tyyppi: 10



Tilaustiedot

Tilausnumero	338435 10
GTIN	4067263110439
Tuoteluokka	32H

Kuvaus

Malli:

- Pitkä tai erikoispitkä versio.
- Jatkokappaleen etupää on muotoiltu kiristysholkiksi. Pyällettyä kiristysruuvia käsivoimin kiristämällä holkki kiristyy kierretapin ympärille.
- Vääntömomentti välittyy nelikulman kautta.
- Jatkokappaleen takapää on DIN-normin mukainen, joten se voidaan kiinnittää kierreporan pikakytkimiin tai kierreporan ER-kiristysholkkeihin nelikulmalla.

Sisäinen jäähdytysaineen syöttö.

Käyttö:

Kierteitykseen vaikeapääsuisissä paikoissa, esim. syvennyksissä, olakkeissa, kiinnitysjärjestelmien häiritsevissä reunoissa, erittäin syvällä olevissa sisäkierteissä tai suoraan valuseinämissä.

Huomautus:

Vaihtoehtoinen kuusikulmainen kiristysholkki kierretapin kiinnitykseen saatavilla pyynnöstä.

Tekninen kuvaus

kierteen nimellis-Ø:lle d_1 DIN 374/376	M16
Jatkokappale L_3	130 mm
kiinnityspituudelle l_1	36 mm
Jatkokappaleen $\varnothing D_4$	18 mm
Jatkokappale L_2	90 mm
Jatkokappaleen $\varnothing D_3$	12 mm
nelikulmalle K_1	9 mm
kierrevarren \varnothing :lle d_2	12 mm

Jatkokappale K ₂	9 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Jatkokappale,