



Juottolaite, Valmistajamerkintä: ICON1MK2



Tilaustiedot

Tilausnumero	082301 ICON1MK2
GTIN	4003008153699
Tuoteluokka	04K

Kuvaus

Malli:

Juotosasemat, joissa lämpötilan säätö, keraaminen PTC-kuumennuselementti ja sisältä lämpiävät Ersadur-kestojuotoskärjet (tarkka lämpötilan tunnistus). Monikäyttöinen ja suorituskykyinen juotosasema, säädettävissä microSD-muistikortin avulla. Älykäs tehonhallinta kytketyille työkaluille. Intuitiivinen yhden kosketuksen käyttö ja suuri monitoiminäyttö. Asema täyttää ESD-vaatimukset. Lämpötilan säätö dynaamisella tehonhallinnalla.

Käyttö:

Kaikkiin sähkötekniikan ja elektroniikan juotostöihin.

Tekninen kuvaus

Paino ilman virtajohtoa	3 kg
Pituus	175 mm
Korkeus	105 mm
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Nimellisjännite	230 V
Tehonkulutus	80 W
Leveys	150 mm
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen

Juottokärjen lämpötilan säätöalue	50 - 450 °C
Verkkotaajuus	50 Hz
Tuotetyyppi	Juottolaite