



5-akseliset kiristimet TeleCentric, Tyyppi: 125



Tilaustiedot

Tilausnumero	361255 125
GTIN	
Tuoteluokka	34A

Kuvaus

Malli:

- Sopii ihanteellisesti 5-akselisiin työstökeskuksiin.
- Mahdollistaa perinteisen ja Grip-kiinnityksen.
- Teleskooppikara, häiriösärmät eivät muutu.
- Keskitetty, yksinkertainen ohjelmointi ilman nollakohdan siirtoa.
- Työkappaleen käytettävyys on riippumaton kiinnityslevydestä.
- Symmetrinen rakenne = Työkappale pysyy keskitettynä ja yhdensuuntaisena ja materiaalin mitat jakautuvat symmetrisesti.
- Työkaluton leukojen vaihto pikalukituksen avulla alle 10 sekunnissa leukaparia kohden.
- Tasainen puristusvoima vain vähän huoltoa vaativan teleskooppikaran ansiosta.
- Kiinnitysreiät 25H6 M10 nollapistekiinnitysjärjestelmälle, pistomitta 200.
- Integroitu asteikkorengas keskikohdan hienosäätöön.
- Puristusvoima 30 kN arvossa 45 Nm lineaarinen.

Toimituksen sisältö:

Käsikahva, pikaopas.

Erikoistarvike:

Momenttiavain nro 656050 koko 120, kuusiokolohylsy nro 643330 nro 14, päällileuka nro 361258 - 361264, kiinnitysleuka nro 360750 koko 125/160, oikaisu- ja kiinnityssarja nro 360530, kiinnityspultit nro 360025 koko 25M10 tai 25M10/138. Päällileuat nro 361258 125 ja 361260 125, muita lisävarusteita pyynnöstä.

Tekninen kuvaus

Leveys B	125 mm
Sarja	TeleCentric
Enimmäiskiinnitysvoima	40 kN
Avainkoon mitat	14 mm
Suurin kiristysmomentti	60 Nm
Paino	35 kg
Pituus L	398 mm
Perusrungon korkeus c	178,9 mm
Kiinnitysalue S2	106 - 227 mm
Kiinnitysalue S1	44 - 165 mm
Korkeus h	27,1 mm
Uraleveys n H7	20 mm
Malli	Nollapistekiinnityssysteemi
Tuotetyyppi	Koneruuvipuristin

Tarvikkeet

ZeroClamp-kiinnityspultti Sisäkierre Tyyppi 25M10	360025 25M10
ZeroClamp-kiinnityspultti Sisäkierre Tyyppi 25M10/138	360025 25M10/138
Asetus- ja kiinnitysvälinesarja Pöydän T-uran mitta 12 mm	360530 12
Asetus- ja kiinnitysvälinesarja Pöydän T-uran mitta 14 mm	360530 14
Asetus- ja kiinnitysvälinesarja Pöydän T-uran mitta 16 mm	360530 16
Asetus- ja kiinnitysvälinesarja Pöydän T-uran mitta 18 mm	360530 18
Asetus- ja kiinnitysvälinesarja Pöydän T-uran mitta 22 mm	360530 22
Kiinnityssalpasarja2 osaa Leukojen leveydelle 125/160 mm	360750 125/160
Päällyisleukagripp Tyyppi 70	361258 70
Päällyisleukatasainen Tyyppi 70	361260 70
Päällyisleukaprisma Tyyppi P	361264 P

Kuusiokolohylsy, 1/2 tuumaa, pitkä Kuusikulma 14 mm

643329 14

Momenttiavainsuunnanvaihtimella Suurin
kivistysmomentti 120 Nm

656050 120