



PocketSense, Maksimaalinen kiinnitysvoima: 70



Tilaustiedot

Tilausnumero

358777 70

GTIN

Tuoteluokka

34A

Kuvaus

Malli:

Puristusvoimamittari puristusvoiman luotettavaan, langattomaan tarkistamiseen.

Etu:

- **Kiinnitysvoiman näyttö suoraan näytössä ja päätelaitteissa.**
- **Energiatehokas valmiustilan ja akun jopa kuuden kuukauden keston ansiosta kaksivuorokäytössä.**
- **Kompakti rakenne.**
- **Alumiiniseoksesta valmistettu kotelo.**

Käyttö:

Täydellinen ruuvipenkien säännölliseen tarkastukseen. Soveltuu kaikkiin ruuvipenkkeihin, joiden kiinnitysleveys on vähintään 61 mm ja puristusvoimat 2,5–70 kN.

Toimituksen sisältö:

- **Sisältää laukun säilytystä varten.**
- **2 x paristo 1/2 AA (LS14250, 3,6V).**
- **1 x Torx-avain T10.**
- **1 x pikaopas.**

Huomautus:

Puristusvoimamittarin molempien mittauspintojen on oltava koko pinnaltaan kiinnitettyinä ruuvipenkkiin. Leuan vähimmäiskorkeus n. 38 mm.

Tekninen kuvaus

Korkeus	55 mm
Paino	0,65 kg
Nimellisjännite	3,6 V
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Leukaväli	61 mm
maksimaalinen mittausvoima	70000 N
Pituus	92 mm
Leveys	56 mm
Liitäntä	Bluetooth-liitäntä
Radiokäyttö	HCT-mobiilisovellus
Tuotetyyppi	Voimamittari