

Yale

Pyörösilmukka vihreä 2000 kg, Hyötypituus: 3m



Tilaustiedot

Tilausnumero	086150 3
GTIN	4025092360470
Tuoteluokka	08Z

Kuvaus

Malli:

Erittäin kestävät pyörösilmukat (EN 1492-2), saumaton ja hankausta kestävä pinta.

Käyttö:

Kappaleiden ja osien nostoon ja liikutteluun.

Huomautus:

Toimitetaan seuraaviin nostokuormituksiin saakka: 150 t (polyesteri), 180 t (dyneema).

Tekninen kuvaus

Hyötypituus	3 m
Ympärysmitta	6 m
Silmukkaleveys	46 mm
Kantavuus yksinkertaisena suoraan WLL	2000 kg
Kantokuorma yksinkertaisena sidottu WLL	1600 kg
Kantokuorma kaksinkertaisena WLL 7° asti	4000 kg
Kantokuorma kaksinkertaisena WLL 7° – 45°	2800 kg
Kantokuorma kaksinkertaisena WLL 45° – 60°	2000 kg
Tuotetyyppi	Pyörösilmukka