

Garant**TNMG 160408, Laji: HB7020**

Tilaustiedot

Tilausnumero	251544 HB7020
GTIN	4045197699596
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

TN.G 160408 HB7020 Laji: HB7020
lastunmurtaja: SM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 5 mm
Syöttö f : 0,2 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 120 - 350 m/min

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	P
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 350 m/min
Nirkon säde	0,8 mm
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 5 mm
Syöttö f	0,2 - 0,5 mm/kierr,
lastunmurtaja	SM

Laji	HB7020
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	TNMG 160408
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä