

HOLEX

HOLEX Pro Steel -kartioupotinsarja, 3 kiinnityspintaa, nro 150184, pyöreässä rasiassa 90°, TiAlN, Upottimien lukumäärä: 5



Tilaustiedot

Tilausnumero	150345 5
GTIN	4067263110521
Tuoteluokka	12M

Kuvaus

Malli:

Tasoupotinsarjat, **kotelossa**. Kätevä asennukseen ja korjaamoihin.

Kaikissa upottimissa 3 leikkuureunaa, takareunastaan säteishiottuja.

Lastutilat ovat umpiaineesta hiotut.

Käyttö:

Tarkkuuskärkiupotin kartioupotusten työstämiseen värinättömästi.

Sisältö:

1 upotin: koot 6,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5

Huomautus:

Tyhjä kotelo 6 tai 7 upottimelle, katso nro 150370.

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	3
Upottimien lukumäärä	5
Sarja	Pro Steel
Pinnoitus	TiAlN

Kärkiupottimen kärkikulma	90 astetta
Lastuava aine	HSS
Upottimen terien jako	epätasainen
Standardi	DIN 335 C
Varsi	Kolmen kiinnityspinnan varsi
Värirengas	vihreä
Tuotetyyppi	Porras- ja kärkiupotin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	75 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	70 m/min	N
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	50 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	40 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	20 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 55 HRC	sopii rajoituksin	8 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	18 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	sopii rajoituksin	12 m/min	S
GG(G)	soveltuu	20 m/min	K
CuZn	soveltuu	20 m/min	N
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		

Tarvikkeet

HOLEX Pro Steel -tarkkuuskärkiupotin, epätasainen jako ja 3 kiinnityspintaa90° Ulko-Ø 20,5 mm	150184 20,5
HOLEX Pro Steel -tarkkuuskärkiupotin, epätasainen jako ja 3 kiinnityspintaa90° Ulko-Ø 12,4 mm	150184 12,4
HOLEX Pro Steel -tarkkuuskärkiupotin, epätasainen jako ja 3 kiinnityspintaa90° Ulko-Ø 16,5 mm	150184 16,5
HOLEX Pro Steel -tarkkuuskärkiupotin, epätasainen jako ja 3 kiinnityspintaa90° Ulko-Ø 6,3 mm	150184 6,3
HOLEX Pro Steel -tarkkuuskärkiupotin, epätasainen jako ja 3 kiinnityspintaa90° Ulko-Ø 10,4 mm	150184 10,4