

**Garant****Sovitin, SK 50, ABS® Ø d: 40mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	238440 40
GTIN	4067263110941
Tuoteluokka	29W

**Kuvaus****Toimituksen sisältö:****Täydellinen toimitus, sisältää tiivisterenkaan ja muuntosarjan muodolle AD.****Huomautus:**

Muut istukat ABS®-liitännällä pyynnöstä.

**Tekninen kuvaus**

Ulokkeen pituus L <sub>1</sub>	20 mm
Ulottuma A	60 mm
ABS® Ø d	40 mm
Sovitin	SK 50
Varsi	ISO 9766
Kiinnitysnormi	DIN 69871
Muoto	ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 8000 min <sup>-1</sup>
Sisäjäähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	ABS-pidin

