

Garant**Sovitin, HSK-A 100, ABS® Ø d: 40mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	238520 40
GTIN	4067263111030
Tuoteluokka	29W

Kuvaus**Malli:**

- Kiinnitin tasapainotettu Q 6,3:een / 10 000 1/min.
- Sisäinen jäähdytysaineen syöttö.

Standardi:**DIN 69893****Huomautus:**

Muut istukat ABS®-liitännällä pyynnöstä.

Tekninen kuvaus

Ulottuma A	80 mm
Ulokkeen pituus L ₁	51 mm
ABS® Ø d	40 mm
Sovitin	HSK-A 100
Varsi	ISO 9766
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Sisäjähdytys	kyllä
Ulko-Ø d ₁	100 mm

Tuotetyyppi

ABS-pidin