

**Mahr****Induktiivinen pituusmittausanturi, pistokiinnitteinen, Tyyppi: P1300MA****Tilaustiedot**

Tilausnumero	434750 P1300MA
GTIN	4059192016432
Tuoteluokka	43A

**Kuvaus****Malli:**

Induktiivinen pituusmittausanturi, Mahr- tai Tesa-puolisiltayhteensopivuus. Erittäin vankka, kuulaohjattu ja nikkeli-rauta-seoksen ansiosta suojattu EMV-vaikutuksilta. Mittaa erittäin hyvin lineaarisesti koko mittausalalla.

Tyhjiönosto.

**Toiminto:**

IP64: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

**Käyttö:**

Yleisesti käytettävissä kaikkia erittäin tarkkoja mittaustehtäviä varten, erityisesti tuotanto- ja tehdastöissä.

Pistokeliitännän kautta suoraan anturiin – ihanteellinen mittalaitteita varten.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää käyttöohjeen, liitäntäkaapelin (2,5 m).

**Erikoistarvike:**

Mittausvoimajousi, jatkokaapeli.

**Tekninen kuvaus**

Toistotarkkuus	0,1 µm
Valmistajamerkintä	P 1300MA
Mittausvoima sähköisessä nollakohdassa	0,75 ±0,15 N
Mittausalue	± 2 mm
Lineaarisuuspoikkeama ±0,5 mm:ssä	0,4 µm

IP-suojausluokka	IP 64
Yhteensopivuus	Mahr
Lineaarisuuspoikkeama $\pm 1,0$ mm:ssä	1,5 $\mu$ m
Kalibrointi	Hinta ilmoitetaan pyydettyäessä
Tuotetyyppi	Anturi