

Mahr**Induktiivinen pituusmittausanturi, Tyyppi: P2004M****Tilaustiedot**

Tilausnumero	434760 P2004M
GTIN	4059192055042
Tuoteluokka	43A

Kuvaus**Malli:**

Induktiivinen pituusmittausanturi, Mahr- tai Tesa-puolisiltayhteensopivuus. Erittäin vankka, kuulaohjattu ja nikkeli-rauta-seoksen ansiosta suojattu EMV-vaikutuksilta. Mittaa erittäin hyvin lineaarisesti koko mittausalalla.

Kulmasuojus sädekaapeliulostuloa varten. Kaapelin voi taittaa toimitukseen kuuluvan kotelon avulla.

Toiminto:

IP64: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Käyttö:

Yleisesti käytettävissä kaikkia erittäin tarkkoja mittaustehtäviä varten, erityisesti tuotanto- ja tehdastöissä.

Toimituksen sisältö:

Sisältää käyttöohjeen, liitäntäkaapelin (2,5 m).

Erikoistarvike:

Mittausvoimajousi, jatkokaapeli.

Tekninen kuvaus

Lineaarisuuspoikkeama $\pm 0,5$ mm:ssä	0,4 μ m
Mittausvoima sähköisessä nollakohdassa	0,75 $\pm 0,15$ N
Lineaarisuuspoikkeama $\pm 1,0$ mm:ssä	1,5 μ m
IP-suojausluokka	IP 64
Valmistajamerkintä	P 2004M
Mittausalue	± 2 mm

Toistotarkkuus	0,1 µm
Yhteensopivuus	Mahr
Kalibrointi	Hinta ilmoitetaan pyydettyäessä
Tuotetyyppi	Anturi

Tarvikkeet

Taivutettu mittakellonpidike45° Kiinnityspituus 25 mm	434917 25
Taivutettu mittakellonpidike60° Kiinnityspituus 25 mm	434918 25
Taivutettu mittakellonpidike60° Kiinnityspituus 50 mm	434918 50
Taivutettu mittakellonpidike45° Kiinnityspituus 50 mm	434917 50