



Induktiivinen pituusmittausanturi, Tyyppi: P2004T



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 434760 P2004T |
| GTIN | 4059192055059 |
| Tuoteluokka | 43A |

Kuvaus

Malli:

Induktiivinen pituusmittausanturi, Mahr- tai Tesa-puolisiltayhteensopivuus. Erittäin vankka, kuulaohjattu ja nikkeli-rauta-seoksen ansiosta suojattu EMV-vaikutuksilta. Mittaa erittäin hyvin lineaarisesti koko mittausalalla.

Kulmasuojus sädekaapeliulostuloa varten. Kaapelin voi taittaa toimitukseen kuuluvan kotelon avulla.

Toiminto:

IP64: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Käyttö:

Yleisesti käytettävissä kaikkia erittäin tarkkoja mittaustehtäviä varten, erityisesti tuotanto- ja tehdastöissä.

Toimituksen sisältö:

Sisältää käyttöohjeen, liitäntäkaapelin (2,5 m).

Erikoistarvike:

Mittausvoimajousi, jatkokaapeli.

Tekninen kuvaus

| | |
|--|--------------|
| Mittausvoima sähköisessä nollakohdassa | 0,75 ±0,15 N |
| Toistotarkkuus | 0,1 µm |
| Mittausalue | ± 2 mm |
| Valmistajamerkintä | P 2004M |
| Lineaarisuuspoikkeama ±1,0 mm:ssä | 1,5 µm |
| Lineaarisuuspoikkeama ±0,5 mm:ssä | 0,4 µm |

| | |
|----------------|---------------------------------|
| Yhteensopivuus | Tesa |
| IP-suojaluokka | IP 64 |
| Kalibrointi | Hinta ilmoitetaan pyydettyäessä |
| Tuotetyyppi | Anturi |

Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/434760-P2004T>