

Mahr**Digitaaliset korkeudenmittaus- ja piirrotuslaitteet, tiedostoliitäntä,
Piirtokorkeus: 980mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	445000 980
GTIN	4059192066789
Tuoteluokka	43B

Kuvaus**Malli:**

Selkeä, 12 mm korkea LCD-näyttö. Ergominen ja tukeva jalka, jossa karkaistu ja läpätty tukipinta helppoon ja nykäyksettömään siirtoon. Luisti ja kisko karkaistua ja ruostumatonta terästä. Suuri käsipyörä kohdistamiseen ja mittaamiseen. Lisäksi **hienosäätö ja lukitusruuvi**.

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 paristo nro 081560 1, koko CR2032, 1 KM-piirtokärki nro 445002.

Erikoistarvike:

Pidike vipumittalaitteisiin ja mittauskelloihin nro 445004, tiedonsiirtokaapeli nro 498940.

Tekninen kuvaus

Lukema	0,01 mm
virheraja	0,06 mm
Jalustan mitat - pituus	220 mm
Lukema	0,0005 tuuma
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Mittauspylvään poikkipinta	35×15 mm

Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Jalustan mitat - leveys	120 mm
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Standardi	Tehdasnormi
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Liitântä	RS232C-liitântä.
Liitântä	Digimatic-liitântä
Liitântä	RS232C-liitântä
Mittausarvon varmistus	MAHR Reference-Lock -järjestelmä
mittaustekniikka	digitaalinen
Kalibrointi	E1
Tuotetyyppi	Korkeudenmittaus- ja piirrotuslaite