



Akkukäyttöinen iskupora/ruuvinväännin ONE-KEY™, Tyyppi: M18OPD3-5



Tilaustiedot

Tilausnumero	070102 M18OPD3-5
GTIN	4058546476724
Tuoteluokka	03L

Kuvaus

Malli:

- Tehokas akkukäyttöinen 2-vaihteinen iskuporaruuvain, jossa monivaiheinen vääntömomentin säätö.
 - REDLITHIUM-ION™ Red Li-ioniakut, joissa yksittäisten kennojen valvonta ja kapasiteettinäyttö.
 - Kestävä metallinen vaihteistokotelo, pitkä käyttöikä.
 - FIXTEC-metallipikakiinnitysporaistukka, karalukitus.
 - Kädensijan Softgrip-pinnoite tuntuu mukavalta käytössä.
 - Työskentelyalueen LED-valaistus.
 - Harjaton POWERSTATE™-moottori (ei kokoa M18BPD4) erittäin tehokkaaseen työstöön. Vähäinen kuluminen ja jopa 10-kertainen elinikä vakiomallisiin DC-moottoreihin verrattuna.
 - REDLINK PLUS™ -elektronikka – ylikuormitusuoja ja tehonhallinta.
- FUEL™ ONE-KEY™ – uusimman sukupolven FUEL™-laitteet, joissa on integroitu Bluetooth-teknologia yksilöllistä konfigurointia, online-varastonhallintaa ja laiteraportointia varten.

Toimituksen sisältö:

Sisältää 2 litiumioniakkua, laturin, kuljetuslaukun (HD-Box) ja vyöpidikkeen.

Huomautus:

Sopivat akut ja laturit löytyvät alkaen numeroista 073814 – 073816, 073827 ja 073840.

Sopiva Bluetooth-seurantamoduuli löytyy numerolla 070103 BTT-1.

Tekninen kuvaus

Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue	1,5 - 13 mm
Akkukapasiteetti	5 Ah
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Valmistajamerkintä	M18ONEPD3-502X
Paino	2,2 kg
enimmäiskierrosluku 1. vaihde	0 - 500 min ⁻¹
Suurin kiristysmomentti	158 Nm
Tyypillinen käyttö	Heavy Duty
Enimmäisvärinä EN-normin mukaan iskuporatoiminnolla	11,3 m/s ²
Sisältyvien akkujen lukumäärä	2
akun jännite	18 V
sopiva akku – toimittaja/akkutyyppi/jännite	Milwaukee tyyppi B 18 V
Pakkaus	Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty)
Enimmäisvärinä EN-normin mukaan ilman iskuporatoimintoa	1,5 m/s ²
Moottorin rakenne	FUEL™
kierukaporan enimmäis-Ø, betoni	16 mm
kierukaporan enimmäis-Ø, puu	89 mm
Sovellusliitäntä	OneKey
enimmäiskierrosluku 2. vaihde	2100 min ⁻¹
Kierukaporan enimmäis-Ø, teräs	16 mm
Akkutyyppi	Litium-ioni
Tuotetyyppi	Iskuporaruuvain