

**KOMET® Unisix® -kääntöterä, BK6440, merkintä tyyppi W29: 50-000****Tilaustiedot**

Tilausnumero	236791 50-000
GTIN	4047109226722
Tuoteluokka	24T

**Kuvas****Sopii :**

Nro 236685, 236686

**Huomautus:****Annetut ohjelastuamisarvot koskevat mallia KUB Trigon®.**

tyyppi: ST900

ISO-koodi-kääntöterä: WOEX 100504

Syöttö f teräksessä < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,2 mm/kierr,**Tekninen kuvaus**

merkintä	50-000
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,2 mm/kierr,
ISO-koodi-kääntöterä	WOEX 100504
Laji	BK6440
tyyppi	ST900
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä poraukseen

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	220 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	185 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	165 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	150 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	100 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	100 m/min	M
märkä enintään	soveltuu		