

**TNMG 160404, Laji: CA510****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251472 CA510
GTIN	4960664699162
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	180 - 590 m/min
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 2,5 mm
Nirkon säde	0,4 mm
Pääkäyttöalue	P
Koneistusehto	jatkuva
lastunmurtaja	PQ
Syöttö f	0,13 - 0,4 mm/kierr,
Laji	CA510
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	TNMG 160404
Vaihtojen/terien lukumäärä	6

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä