

**KOMET® Unisix® -kääntöterä, BK62, merkintä tyyppi W29: 18-010****Tilaustiedot**

Tilausnumero	236780 18-010
GTIN	4047109058613
Tuoteluokka	24T

**Kuvaus****Sopii :**

Nro 236630, 236635, 236650, 236685, 236686

**Huomautus:**

**Annetut ohjelastuamisarvot koskevat mallia KUB Trigon®.**

tyyppi: GG(G)

ISO-koodi-kääntöterä: WOEX 040304

Syöttö f teräksessä < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,13 mm/kierr,

**Tekninen kuvaus**

merkintä	18-010
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,13 mm/kierr,
ISO-koodi-kääntöterä	WOEX 040304
Laji	BK62
tyyppi	GG(G)
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä poraukseen

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
GG(G)	soveltuu	200 m/min	K
märkä enintään	soveltuu		