

metabo**Reunajyrsin käsikäyttöinen, tyyppi: KFM1615F****Tilaustiedot**

Tilausnumero	078126 KFM1615F
GTIN	4007430298454
Tuoteluokka	03D

Kuvaus**Malli:**

Metallinen reunajyrsin jopa 15 mm:n viistekorkeuksille hitsaussaumojen valmistelua varten.

- **Jyrsintäsyvyyden säätö ilman työkaluja 0,1 mm:n välein. (0 mm – 15 mm)**
- **Viistekulman tarkka säätö.**
- **Hallittu työskentely suurten ohjauslevyjen ansiosta.**
- **Elektroninen ylikuormitussuojaus, pehmeä käynnistys ja uudelleenkäynnistysuojaus.**

Yhden kosketuksen ohjain. Patentoitu jyrsintäsyvyyden säätö ilman työkaluja 0,1 mm:n välein. Lukituspisteet, jotka estävät jyrsintäsyvyyden tahattoman säädön työskentelyn aikana, lyhyitä säätöaikoja varten. Viistekulman tarkka säätö suoraan ohjauslevyjen avulla. Yleisjyrsinpää, jossa on kolme kovametallikäntöterää kaikille viistekulmille 0 - 90°. Hallittu työskentely suurten ohjauslevyjen ansiosta. Vasterulla putkien ohjaamiseen hitsaussauman helppoa valmistelua varten. Ilman työkaluja säädettävä kahva takaa turvallisen ja tasaisen ohjauksen. Metabo Marathon -moottori, jossa on patentoitu pölysuoja pitkää käyttöikää varten. Vario-Constamatic (VC) -täysaltoelektronikka säätimellä, työskentelyyn materiaalille sopivilla kierrosluvuilla, jotka pysyvät lähes vakioina kuormituksen aikana. Elektroninen ylikuormitussuojaus, pehmeä käynnistys ja uudelleenkäynnistysuojaus. Käyttäjää suojaavat sivulevyt lastujen poistoa varten. metaBOX, älykäs ratkaisu kuljetusta ja varastointia varten (periaatekuva).

Viisteet ja säteet tasaisiin materiaaleihin, pelteihin ja säiliöihin, sisä- ja ulkoreunat, ääriviivat sekä reikien pyöritys.

Toimituksen sisältö:

3 yleiskäyttöistä kovametallikäntöterää, vasterulla, 2 ruuvitalttaa, kiintoavain koko 10, kahva, metaBox.

- **3 yleiskäyttöistä kovametallikäntöterää**

- vasterulla
- Ruuvinväännin Torx-ruuveille 15
- Ruuvitaltta koko 4, T-kahva
- Kiintoavain koko 10
- Kahva
- metaBOX 280 L

Huomautus:

Vaadittavat tarvikkeet löytyvät nrolla 078132 ja 078134.

Tekninen kuvaus

Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Viisteen maks. korkeus 45°	15
Paino	6,9 kg
Äänitehotaso (LwA)	104 dB(A)
Antoteho	900 W
Tyhjäkäyntikierrosluku	12000 min ⁻¹
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso	2,5 m/s ²
Kaapelin pituus	4 m
Viisteen maks. leveys 45°	21
Jyrsintäsyvyyden porrastettu säätö	0,1 mm
Pyöritykset pienillä ulkohalkaisijoilla	100 mm
Nimellisteho	1550 W
Melutaso	93 dB(A)
Viistekulma	0 - 90 astetta
uudelleenkäynnistymisen esto	kyllä
pehmeä käynnistys	kyllä
Tuotetyyppi	Jyrsin