

**KOMET® Unisix® -kääntöterä, BK8425, merkintä tyyppi W29: 10-030****Tilaustiedot**

Tilausnumero	236930 10-030
GTIN	4047109179288
Tuoteluokka	24T

**Kuvaus****Sopii :**

Nro 236630, 236635, 236650

**Huomautus:****Annetut ohjelastuamisarvot koskevat mallia KUB Trigon®.**

Lyhytreikäporaa ei saa käyttää sisäsorvaukseen!

tyyppi: ST900

ISO-koodi-kääntöterä: WOEX 030204

Syöttö f teräksessä < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,08 mm/kierr,**Tekninen kuvaus**

merkintä	10-030
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,08 mm/kierr,
ISO-koodi-kääntöterä	WOEX 030204
Laji	BK8425
tyyppi	ST900
Lastuava aine	KM

Tuotetyyppi

Kääntöterä poraukseen

**Käyttäjätiedot**

	<b>Sopivuus</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-koodi</b>
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	300 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	250 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	200 m/min	P
märkä enintään	soveltuu		