

**KOMET® Unisix® -kääntöterä, BK62, merkintä tyyppi W29: 24-010****Tilaustiedot**

Tilausnumero	236780 24-010
GTIN	4047109058743
Tuoteluokka	24T

**Kuvaus****Sopii :**

nro 236630; 236635; 236650; 236660; 236685; 236686

**Huomautus:****Annetut ohjelastuamisarvot koskevat mallia KUB Trigon®.**

tyyppi: GG(G)

ISO-koodi-kääntöterä: WOEX 05T304

Syöttö f teräksessä < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,14 mm/kierr,**Tekninen kuvaus**

merkintä	24-010
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,14 mm/kierr,
ISO-koodi-kääntöterä	WOEX 05T304
Laji	BK62
tyyppi	GG(G)
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä poraukseen

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
GG(G)	soveltuu	200 m/min	K
märkä enintään	soveltuu		