

**KOMET® Unisix® -kääntöterä, BK8425, merkintä tyyppi W29: 58-000****Tilaustiedot**

Tilausnumero	236841 58-000
GTIN	4047109186200
Tuoteluokka	24T

Kuvas**Sopii :**

Nro 236685, 236686

Huomautus:**Annetut ohjelastuamisarvot koskevat mallia KUB Trigon®.**

tyyppi: ST1400

ISO-koodi-kääntöterä: WOEX 120608

Syöttö f teräksessä < 900 N/mm²: 0,2 mm/kierr,**Tekninen kuvaus**

merkintä	58-000
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm ²	0,2 mm/kierr,
ISO-koodi-kääntöterä	WOEX 120608
Laji	BK8425
tyyppi	ST1400
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä poraukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	300 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	250 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	200 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	160 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	sopii rajoituksin	80 m/min	S
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		