

**DC.T 11T302, Laji: CA6525****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260385 CA6525
GTIN	4960664589241
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

DC.T 11T302 CA6525 Laji: CA6525
lastunmurtaja: MQ
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 1,5 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,25 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 50 - 140 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	50 - 140 m/min
Nirkon säde	0,2 mm
lastunmurtaja	MQ
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 1,5 mm
Pääkäyttöalue	M
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Syöttö f	0,05 - 0,25 mm/kierr,

Laji	CA6525
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 11T302
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä