

**KOMET® Unisix® -kääntöterä, P40, merkintä tyyppi W29: 58-010****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 236760 58-010 |
| GTIN | 4047109036352 |
| Tuoteluokka | 24T |

Kuvas**Sopii :**

Nro 236685, 236686

Huomautus:**Annetut ohjelastuamisarvot koskevat mallia KUB Trigon®.**

tyyppi: ST900

ISO-koodi-kääntöterä: WOEX 120608

Syöttö f teräksessä < 900 N/mm²: 0,2 mm/kierr,**Tekninen kuvaus**

| | |
|---|-----------------------|
| merkintä | 58-010 |
| Syöttö f teräksessä < 900 N/mm ² | 0,2 mm/kierr, |
| ISO-koodi-kääntöterä | WOEX 120608 |
| Laji | P40 |
| tyyppi | ST900 |
| Lastuava aine | KM |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä poraukseen |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|-------------------------------|----------|----------------|-----------|
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | 300 m/min | P |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu | 250 m/min | P |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | 200 m/min | P |
| märkä enintään | soveltuu | | |