


**KOMET® Unisix® -kääntöterä, BK6115, merkintä tyyppi W29: 24-000****Tilaustiedot**

Tilausnumero	236860 24-000
GTIN	
Tuoteluokka	24T

**Kuvaus****Sopii:**

nro 236630; 236635; 236650; 236660; 236685; 236686

**Huomautus:****Annetut ohjelastuamisarvot koskevat mallia KUB Trigon®.**

Lyhytreikäporaa ei saa käyttää sisäporaukseen!

**Tekninen kuvaus**

merkintä	24-000
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,14 mm/kierr,
ISO-koodi-kääntöterä	WOEX 05T304
Laji	BK6115
tyyppi	GG(G); ST900
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä poraukseen

**Käyttäjätiedot**

	<b>Sopivuus</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-koodi</b>
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	300 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	250 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	80 m/min	S
GG(G)	soveltuu	200 m/min	K
märkä enintään	soveltuu		