

simatherm

Induktiolämmityslaite, Koko: 45**Tilaustiedot**

Tilausnumero	883962 45
GTIN	2050002076488
Tuoteluokka	86H

Kuvaus**Malli:**

Kompakti simatherm®-induktiolämmityslaite vierintälaakereille ja muille rengasmaisille metalliosille, joiden aukon halkaisija on 20–310 mm. Rullalaakerit tai muut renkaanmuotoiset metalliosat voidaan lämmittää valmistajan suosittelemaan 110 °C:n lämpötilaan automaattisella aika- ja lämpötilasäädöllä. Pienikokoinen rakenne – paino 3 magneettipäineen vain 17 kg. Etäohjaus mobiililaitteilla Bluetoothin kautta mahdollista (vain ilmaisella "World of Maintenance" -sovelluksella)

Toimituksen sisältö:

Lämmityslaite, 3 magneettipäätä, lämpötila-anturi ja kuumuudelta suojaavat käsiineet.

Tekninen kuvaus

Leveys	268 mm
Lämpötilan säätöalue	20 - 180 °C
Työkappaleen ulko-Ø enint.	310 mm
Työkappaleen enimmäispaino	45 kg
Jännite	230 V
Teho	2,1 kW

Pituus	320 mm
Työkappaleen sisä-Ø alk.	20 mm
Korkeus	293 mm
Tuotetyyppi	Induktiolämmitin