

**Jyrsinkääntöterä BDMT 11T316 ER-JT kulmajyrsimille PR1825****Tilaustiedot**

Tilausnumero	227347 ST1400
GTIN	4960664027927
Tuoteluokka	25A

Kuvaus**Huomautus:**

Ohjelastuamisarvot arvolle $a_e = 0,3 \times D$. Tarkka 90° $a_p = 5,5$ mm:iin saakka.

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	1,6 mm
Syöttö f_z / hammas	0,07 – 0,11 mm
Tyyppi	ST1400
ISO-koodi-kääntöterä	BDMT 11T316 ER-JT
Laji	PR1825
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä jyrsintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	200 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	180 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	180 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	140 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	180 m/min	M
märkä enintään	sopii rajoituksin		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		