



Jyrsinkääntöterä SOMT....20ER-GM suuren syötön jyrsimille PR1835, Tyyppi: 10



Tilaustiedot

Tilausnumero	222073 10
GTIN	4960664029358
Tuoteluokka	25A

Kuvaus

Malli:

4-leikkuinen kääntöterä, jossa kuperat leikkusärmät lastuamisvoiman pienentämiseen.

Käyttö:

GM-geometria on ykkösvalinta yleiseen työstöön.

Huomautus:

Ohjelastuamisarvot arvolle $a_e = 0,3 \times D$.

Tekninen kuvaus

Terän paksuus E	4,76 mm
Syöttö f_z / hammas	0,5 – 1,8 mm
Kääntöterienkoko	10
tyyppi	INOX
Säätösäde, kun $a_{p \max}$	3 mm
Nirkon säde	2 mm

ISO-koodi-kääntöterä	SOMT100420ER-GM
Laji	PR1835
Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	soveltuu	40 m/min	S
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		