

**SPMT 1806 EDER-NB3P, PR1835, Tyyppi: ST1400****Tilaustiedot**

Tilausnumero	224025 ST1400
GTIN	4960664030101
Tuoteluokka	25A

Kuvaus**Malli:**

Erytynen kääntöterämalli takaa pienemmän lastuamisvoiman ja paremman lastunmurron. Kaikki **Wiper-terillä** varustetut tyypit korkeisiin syöttöihin.

Käyttö:

NB2P / NB3P: Pienempään leikkausvoimaan. Erytisesti suurille ulkonemille ja ohuille työkappaleille.

Huomautus:

Jyrsimissä on mukana sama määrä mallien NB2- ja NB3-kääntöteriä. Noudata pitimen järjestysohjetta.

Ohjelastuamisarvot arvolle $a_e = 1 \times D$.

Tekninen kuvaus

Syöttö f_z / hammas	0,06 - 0,15 mm
Terän paksuus E	6,35 mm
tyyppi	ST1400
Nirkon säde	1,2 mm

ISO-koodi-kääntöterä	SPMT 1806 EDER-NB3P
Laji	PR1835
Lastuava aine	KM
Käyttö	Pehmeä-leikkuinen
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	200 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	180 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	180 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	160 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	160 m/min	P
märkä enintään	sopii rajoituksin		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		