




Jyrsinkääntöterä SOMT....20ER-LD suuren syötön jyrsimille PR1835



Tilaustiedot

Tilausnumero	222081 14
GTIN	4960664029402
Tuoteluokka	25A

Kuvaus

Malli:

4-leikkuinen kääntöterä, jossa kuperat leikkuusärmät lastuamisvoiman pienentämiseen.

Käyttö:

LD-geometria sopii myös korkeille leikkusuvyvyksille ($a_{p\max} = 5$ mm) maltillisella syötöllä. Ei sovellu helix-, upotus- tai muotojyrsintään eikä jyrsikille seinille.

Huomautus:

Ohjelastuamisarvot arvolle $a_e = 0,3 \times D$.

Tekninen kuvaus

Kääntöterienkoko	14
Syöttö f_z / hammas	0,06 – 1,8 mm
Tyyppi	INOX
Terän paksuus E	556 mm
Nirkon säde	2 mm
Säätösäde, kun $a_{p\max}$	5 mm
ISO-koodi-kääntöterä	SOMT140520ER-LD

Laji	PR1835
Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	soveltuu	40 m/min	S
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		