

**SPMT 1806 EDSR-NB3T, PR1810, Tyyppi: GG****Tilaustiedot**

Tilausnumero	224031 GG
GTIN	4960664027606
Tuoteluokka	25A

**Kuvaus****Malli:**

Erytynen kääntöterämalli takaa pienemmän lastuamisvoiman ja paremman lastunmurron. Kaikki **Wiper-terillä** varustetut tyypit korkeisiin syöttöihin.

**Käyttö:**

**NB2T / NB3T:** Ihanteellinen **hakkaavaan lastuamiseen**, suureen leikkaustehoon ja korkeille syötöille.

**Huomautus:**

**Jyrsimissä on mukana sama määrä mallien NB2- ja NB3-kääntöteriä.** Noudata pitimen järjestysohjetta.

Ohjelastuamisarvot arvolle  $a_e = 1 \times D$ .

**Tekninen kuvaus**

tyyppi	GG
Nirkon säde	1,2 mm
Terän paksuus E	6,35 mm
Syöttö $f_z$ / hammas	0,06 - 0,25 mm

ISO-koodi-kääntöterä	SPMT 1806 EDSR-NB3T
Laji	PR1810
Lastuava aine	KM
Käyttö	Rouhinta
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
GG(G)	soveltuu	180 m/min	K
märkä enintään	sopii rajoituksin		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		