

**BDMT 11T308 ER-JT, PR1810, Tyyppi: GG****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 227366 GG |
| GTIN | 4960664026654 |
| Tuoteluokka | 25A |

Kuvaus**Huomautus:**

Ohjelastuamisarvot arvolle $a_e = 0,3 \times D$. Tarkka 90° $a_p = 5,5$ mm:iin saakka.

Tekninen kuvaus

| | |
|-----------------------|----------------------|
| tyyppi | GG |
| Syöttö f_z / hammas | 0,09 – 0,16 mm |
| Nirkon säde | 0,8 mm |
| ISO-koodi-kääntöterä | BDMT 11T308 ER-JT |
| Laji | PR1810 |
| Lastuava aine | KM |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä jysintään |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V_c | ISO-koodi |
|----------------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| Ti > 850 N/mm ² | soveltuu | 50 m/min | S |
| GG(G) | soveltuu | 180 m/min | K |
| märkä enintään | sopii rajoituksin | | |
| märkä vähintään | sopii rajoituksin | | |
| kuiva | soveltuu | | |
| ilma | soveltuu | | |