

**SPMT 1806 EDER-NB2, PR1835, Tyyppi: ST1400****Tilaustiedot**

Tilausnumero	224012 ST1400
GTIN	4960664030071
Tuoteluokka	25A

Kuvaus**Malli:**

Erityinen kääntöterämalli takaa pienemmän lastuamisvoiman ja paremman lastunmurron. Kaikki **Wiper-terillä** varustetut tyypit korkeisiin syöttöihin.

Käyttö:

NB2 / NB3: Yleiskäyttö.

Huomautus:

Jyrsimissä on mukana sama määrä mallien NB2- ja NB3-kääntöteriä. Noudata pitimen järjestysohjetta.

Ohjelastuamisarvot arvolle $a_e = 1 \times D$.

Tekninen kuvaus

Terän paksuus E	6,35 mm
Syöttö f_z / hammas	0,06 - 0,25 mm
tyyppi	ST1400
Nirkon säde	1,2 mm
ISO-koodi-kääntöterä	SPMT 1806 EDER-NB2

Laji	PR1835
Lastuava aine	KM
Käyttö	Vakio
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	200 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	180 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	180 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	160 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	160 m/min	P
märkä enintään	sopii rajoituksin		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		