

**SPMT 1806 EDSR-NB2T, PR1835, Tyyppi: ST1400****Tilaustiedot**

Tilausnumero	224018 ST1400
GTIN	4960664030125
Tuoteluokka	25A

**Kuvaus****Malli:**

Erytynen kääntöterämalli takaa pienemmän lastuamisvoiman ja paremman lastunmurron. Kaikki **Wiper-terillä** varustetut tyypit korkeisiin syöttöihin.

**Käyttö:**

**NB2T / NB3T:** Ihanteellinen **hakkaavaan lastuamiseen**, suureen leikkaustehoon ja korkeille syötöille.

**Huomautus:**

**Jyrsimissä on mukana sama määrä mallien NB2- ja NB3-kääntöteriä.** Noudata pitimen järjestysohjetta.

Ohjelastuamisarvot arvolle  $a_e = 1 \times D$ .

**Tekninen kuvaus**

Nirkon säde	1,2 mm
Terän paksuus E	6,35 mm
Syöttö $f_z$ / hammas	0,06 - 0,25 mm
tyyppi	ST1400

ISO-koodi-kääntöterä	SPMT 1806 EDSR-NB2T
Laji	PR1835
Lastuava aine	KM
Käyttö	Rouhinta
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	200 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	180 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	180 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	160 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	160 m/min	P
märkä enintään	sopii rajoituksin		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		