

**BDMT 170408 ER-N3, PR1810, Tyyppi: GG****Tilaustiedot**

Tilausnumero	227682 GG
GTIN	4960664026432
Tuoteluokka	25A

Kuvaus**Huomautus:**

Jyrsimissä on mukana sama määrä mallien N3 ja N4 kääntöteriä. Katso järjestysohjeet pitimestä. Ohjelastuamisarvot arvolle $a_e = 0,3 \times D$.

Tekninen kuvaus

Syöttö f_z / hammas	0,09 – 0,2 mm
Nirkon säde	0,8 mm
tyyppi	GG
ISO-koodi-kääntöterä	BDMT 170408 ER-N3
Laji	PR1810
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä jyrsintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
GG(G)	soveltuu	180 m/min	K
märkä enintään	sopii rajoituksin		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		