

**BDMT 070308 ER-JT, PR1810, Tyyppi: GG****Tilaustiedot**

Tilausnumero	227160 GG
GTIN	4960664026470
Tuoteluokka	25A

Kuvaus**Huomautus:**

Ohjelastuamisarvot arvolle $a_e = 0,3 \times D$. Tarkka 90° arvoon $a_p = 4$ mm saakka.

Tekninen kuvaus

Syöttö f_z / hammas	0,09 – 0,16 mm
Nirkon säde	0,8 mm
Laji	PR1810
tyyppi	GG
ISO-koodi-kääntöterä	BDMT 070308 ER-JT
Laji	PR1810
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä jyrshintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
GG(G)	soveltuu	180 m/min	K
märkä enintään	sopii rajoituksin		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		