

Garant**Pohjareikäkalvin H7, pinnoittamaton, Nimellis-Ø DC: 6mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	162826 6
GTIN	4067263112525
Tuoteluokka	110

Kuvaus**Malli:**

Etuleikkaava konekalvin mahdollistaa mahdollisimman **täsmällisen sovitetarkkuuden**. **Optimoitu etuleikkuu** mahdollistaa **tarkan ja suoran** reiän. **Suorat ja pitkät leikkaukset** optimaaliseen lastunpoistoon.

Käyttö:

Täsmällisesti kohdistettujen, peräkkäisten reikien tekemiseen. Kun porattavien reikien tulee olla erittäin suorita. Reiän pohjaan asti tehtävään ja läpireikien kalvintaan.

Huomautus:

Noudata uusi varren toleranssi h6. Konfiguroitavat kalvimet, halkaisija 2,200 mm – 12,220 mm ja vapaasti valittava sovite on tilattavissa nrolla 162830.

Tekninen kuvaus

Ulkonema L_1	59 mm
Kalvintatyövara \varnothing ohjearvo	0,1 - 0,2 mm
Terän pituus L_c	20 mm
Kokonaispituus L	93 mm
Nimellis-Ø D_c	6 mm
Terien lkm Z	6
Toleranssi	H7
Syöttö f teräksessä $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,15 mm/kierr,
varren $\varnothing D_s$	6 mm
Otsakatkaisu	2 mm

Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS E
Standardi	Tehdasnormi
Sisäjäähdytys	ei
Varsi	Lieriövarsi.
Käyttö poraustavalla	pohja- ja läpireiällä
Värirengas	vihreä
Tuotetyyppi	Kalvin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu	soveltuu	20 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	20 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	12 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	12 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	10 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	sopii rajoituksin	10 m/min	P
GG(G)	soveltuu	10 m/min	K
CuZn	soveltuu	20 m/min	N
Uni	soveltuu		
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		