

**DC.T 070204, Laji: CA6525**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	260382 CA6525
GTIN	4960664589234
Tuoteluokka	25E

## Kuvaus

DC.T 070204 CA6525 Laji: CA6525  
lastunmurtaja: MQ  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 50 - 140 m/min

## Tekninen kuvaus

Nirkon säde	0,4 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
lastunmurtaja	MQ
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Syöttö $f$	0,05 - 0,25 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	M
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	50 - 140 m/min

Laji	CA6525
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 070204
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä