

**Garant****SDGT 090308, HB7630, Tyyppi: INOX**

### Tilaustiedot

Tilausnumero	216409 INOX
GTIN	4067263110828
Tuoteluokka	21A

### Kuvaus

**Malli:**

Kestävä jysinkääntöterä, **tarkkuussinrattu, positiiviset lastunmurtajat. Taso- ja tukipinnat tarkkuushiottuja.**

### Tekninen kuvaus

Syöttö $f_z$ / hammas	0,11 mm
Terän paksuus E	3,18 mm
Nirkon säde	0,8 mm
ISO-koodi-kääntöterä	SDGT 090308
Laji	HB7630
Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	120 m/min	M
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		