

**DC.T 11T304, Laji: CA510****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260386 CA510
GTIN	4960664697649
Tuoteluokka	25E

**Kuvaus**

DC.T 11T304 CA510 Laji: CA510  
lastunmurtaja: HQ  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 140 - 450 m/min

**Tekninen kuvaus**

Koneistusehto	jatkuva
Syöttö $f$	0,05 - 0,25 mm/kierr,
Nirkon säde	0,4 mm
Pääkäyttöalue	P
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	140 - 450 m/min
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 1,5 mm
lastunmurtaja	HQ

Laji	CA510
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 11T304
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä