

Garant**DC.T 070204, Laji: HU7310**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260452 HU7310
GTIN	4045197669469
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,05 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	350 - 600 m/min
Lastuamissyvyys a_p	0,1 - 4 mm
Koneistusehto	jatkuva
Pääkäyttöalue	N
lastunmurtaja	AM
Nirkon säde	0,4 mm
Laji	HU7310
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM

Pinnoitus	pinnoittamaton
ISO-koodi-kääntöterä	DCGT 070204
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	G
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä