



## Digitaalinen urasyvyystyöntömitta IP 67, i-wi, Mittausalue: 100mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	418759 100
GTIN	4059192057312
Tuoteluokka	43A

### Kuvaus

#### Malli:

Kolojen, urien, syvennysten, olakkeiden jne. mittaamiseen. REFERENCE-mittausjärjestelmä tallentaa ja säilyttää asetetun nolla-asennon myös uudelleen kytkemisen jälkeen. Lukitustoiminto estää käyttönäppäinten tahattomasta painamisesta aiheutuvat mittavirheet. Erittäin suuri LCD-näyttö, merkkikorkeus 11 mm. Integroitu langaton datayhteys i-wi.

#### Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

#### Toimituksen sisältö:

1 paristo nro 081560, koko CR2032. Sisältää 3 mittauskärkeä (Ø 4 mm, Ø 7,5 mm ja säde 6 mm).

#### Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 498940.

i-wi-radiovastaanotin nro 498912. Lautasmittauskärki nro 418660 koko 0,5, erikoiskärjet nro 434900 – 4915 kierteellä M 2,5.

### Tekninen kuvaus

Lukema valittavissa	0,0005 tuuma
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Mittaustangon Ø	4 mm
Lukema valittavissa	0,01 mm
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen

Mittausalue	0 - 100 mm
Läpimitan mittauskisko	16 × 3 mm
IP-suojausluokka	IP 67
Radiokäyttö	Valmistajan ohjelmisto
Kalibrointi	A1
Mittapoikkeama E MPE	±0,03 mm
Siltapituus	85 mm
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Standardi	ISO 13385
Liitântä	RS232C-liitântä
Liitântä	USB-rajapinta
Liitântä	MAHR i-wi -radiojärjestelmä
Liitântä	Digimatic-liitântä
Mittausarvon varmistus	MAHR Reference-Lock -järjestelmä
mittaustekniikka	digitaalinen
Raaka-aine	Jaloteräs, INOX
Pakkaus	kotelo
Tuotetyyppi	Urasyvyystyöntömitta

## Palvelut

KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 200 mm	021000 200
DAkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 200 mm	021010 200

## Tarvikkeet

Rubiinianturi Tyyppi 2	434915 2
Teräsanturi Tyyppi 2	434900 2
Mahr i-wi -radiovastaanotin Tyyppi STICK	498914 STICK

Multi-vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498975
Kovametallianturi Tyyppi 2	434910 2
Mahr i-wi -radiovastaanotin Tyyppi STICK	498912 STICK
Lautasmittauskärki Laikan paksuus 1 mm	418660 1
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2032	081560 CR2032
Lautasmittauskärki Laikan paksuus 0,5 mm	418660 0,5