



Paineilmasuorahiomakone, Tyyppi: SPM60R



Tilaustiedot

Tilausnumero	079440 SPM60R
GTIN	2050002005471
Tuoteluokka	03R

Kuvaus

Malli:

ATA – paineilmasuorahiomakone **3 mm:n kiristysholkeilla** hienoihin jyrshintä-, hionta- ja kaiverrustöihin. **Sisäänrakennettu esisuodatin**. 85 W:n suorahiomakone, erinomainen käyttömukavuus, maksimaalinen kierrosluku 60 000 rpm.

- **Kapea muotoilu työskentelyyn ahtaissa tiloissa.**
- **Irrotettava kiristysholkkisuoja.**

Tekninen kuvaus

Enimmäisilmantarve	230 l/min
Enimmäiskierrosluku	60000 min ⁻¹
Paino	0,17 kg
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	< 2,5 m/s ²
Paineilmaliitäntä	1/4 tuuma
Pituus	140 mm
Kiinnityskierre	BSP
Toimintäääni	68 dB(A)
Antoteho	85 W
Kiristysholkkien Ø	3 mm
Energiansyöttö	Paineilmakäyttöinen
Tuotetyyppi	Suorahiomakone

