



Paineilmasuorahiomakone, Tyyppi: SPT80R



Tilaustiedot

Tilausnumero	079440 SPT80R
GTIN	5390145244601
Tuoteluokka	03R

Kuvaus

Malli:

ATA – paineilmasuorahiomakone **3 mm:n kiristysholkeilla** hienoihin jrsintä-, hionta- ja kaiverrustöihin. **Sisäänrakennettu esisuodatin.** 63 W:n suorahiomakone, jossa on ainutlaatuinen moottorirakenne ilman moottorin kuluvia osia, pitkä käyttöikä ja maksimaalinen kierrosluku 800000 rpm.

Käyttö:

Vain öljyttömän paineilman käyttö sallittu. Älä öljyä!

Tekninen kuvaus

Kiinnityskierre	BSP
Enimmäisilmantarve	170 l/min
Kiristysholkkien Ø	3 mm
Paineilmaliitäntä	1/4 tuuma
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	< 2,5 m/s ²
Antoteho	63 W
Paino	0,15 kg
Enimmäiskierrosluku	80000 min ⁻¹
Toimintäääni	68 dB(A)
Pituus	135 mm
Tuotetyyppi	Suorahiomakone

