



Paineilmasuorahiomakone, Tyyppi: S25



Tilaustiedot

Tilausnumero	079442 S25
GTIN	5390145244687
Tuoteluokka	03R

Kuvaus

Malli:

ATA – paineilmasuorahiomakone, **6 mm:n kiristysholkki**. Ergonominen suorahiomakone kevyisiin ja keskiraskaisiin yhdellä kädellä suoritettaviin työtehtäviin.

- **Työntövipu jatkuvaa käyttöä varten.**
- **Erinomainen painon ja suorituskyvyn suhde.**

Tekninen kuvaus

Antoteho	190 W
Pituus	164 mm
Kiinnityskierre	BSP
Paino	0,46 kg
Enimmäisilmantarve	450 l/min
Kiristysholkkien Ø	6 mm
Enimmäiskierrosluku	25000 min ⁻¹
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso	3,14 m/s ²
Toimintäääni	68 dB(A)
Paineilmaliitântä	1/4 tuuma
Tuotetyyppi	Suorahiomakone

