



Paineilmasuorahiomakone, Tyyppi: SM25LR



Tilastiedot

Tilausnumero	079442 SM25LR
GTIN	5390145244724
Tuoteluokka	03R

Kuvaus

Malli:

ATA – paineilmasuorahiomakone, **6 mm:n kiristysholkki**. Tehokas suorahiomakone raskaimpiin työtehtäviin, korkea käyttömukavuus.

- **Kierrosluvun säätö.**
- **Pehmeä käynnistys.**

Tekninen kuvaus

Paino	0,75 kg
Pituus	213 mm
Kiinnityskierre	BSP
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	3,21 m/s ²
Paineilmaliitäntä	1/4 tuuma
Enimmäiskierrosluku	25000 min ⁻¹
Enimmäisilmantarve	620 l/min
Antoteho	820 W
Kiristysholkkien Ø	6 mm
Toimintäääni	72 dB(A)
Tuotetyyppi	Suorahiomakone

