



Paineilma-pienoiskulmahiomakone, Tyyppi: RAM20LR



Tilaustiedot

Tilausnumero	079316 RAM20LR
GTIN	5390145244502
Tuoteluokka	03R

Kuvaus

Malli:

Kompakti kulmahiomakone, jossa on ergonominen muotoilu ja kapea pää, joka helpottaa työskentelyä ahtaissa tiloissa. Kompakti kulmahiomakone, jossa on ergonominen muotoilu ja kapea pää, joka helpottaa työskentelyä ahtaissa tiloissa. Roloc®-pienhiomalaikoille Ø 50/75 mm.

Tekninen kuvaus

Enimmäisilmantarve	1207 l/min
Paineilmaliitäntä	1/4 tuuma
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	2,58 m/s ²
Laikan enimmäis-Ø	75 mm
Enimmäiskierrosluku	20000 min ⁻¹
Paino	0,6 kg
Toimintäääni	74 dB(A)
Antoteho	300 W
Kiinnityskierre	BSP
Letkun suositeltu koko (sisä-Ø)	8 mm

Tuotetyyppi

Kulmahiomakone