



Paineilma-pienoiskulmahiomakone, Tyyppi: RAM16L



Tilaustiedot

Tilausnumero	079316 RAM16L
GTIN	5390145244526
Tuoteluokka	03R

Kuvaus

Malli:

Kompakti kulmahiomakone, jossa on ergonominen muotoilu ja kapea pää, joka helpottaa työskentelyä ahtaissa tiloissa. Pitkäikäinen ja tehokas kulmahiomakone. Taivutettu 10°. 6 mm:n kiristysholkkikiinnitys.

Toimituksen sisältö:

Sisältää vakiokiristysholkin 6 mm, ATA Tools tuotenumero 133-121-10.

Erikoistarvike:

Valinnainen kiristysholkki 3 mm, ATA Tools tuotenumero 133-123-10.

Valinnainen kiristysholkki 8 mm, ATA Tools tuotenumero 133-124-10.

Valinnainen kiristysholkki 10 mm, ATA Tools tuotenumero 133-106-10.

Tekninen kuvaus

Enimmäisilmantarve	1271 l/min
Kiinnityskierre	BSP
Paino	1,3 kg
Antoteho	370 W
Toimintäääni	73 dB(A)
Letkun suositeltu koko (sisä-Ø)	8 mm

Paineilmaliitäntä	1/4 tuuma
Enimmäiskierrosluku	16000 min ⁻¹
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	4,41 m/s ²
Laikan enimmäis-Ø	75 mm
Tuotetyyppi	Kulmahiomakone