

**DC.T 070204, Laji: SW05****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260382 SW05
GTIN	4960664629602
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

DC.T 070204 SW05 Laji: AV05
lastunmurtaja: MQ
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,1 - 1 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,2 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 40 - 100 m/min

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamissyvyys a_p	0,1 - 1 mm
Syöttö f	0,05 - 0,2 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	40 - 100 m/min
Koneistusehto	jatkuva
lastunmurtaja	MQ
Pääkäyttöalue	Ti

Laji	AV05
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 070204
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä